



環境機器シリーズ




廃棄物の減容・破碎や工場内の粉じん対策など、環境問題を改善する環境機器です。


圧縮・減容機器 P.176~



破碎・粉碎機器 P.180~



粉じん対策機器 P.182~



圧縮・減容機器



プレスキーシリーズ

かさばる廃棄物をハイパワーで圧縮・減容します。〈輸送・廃棄コスト削減に!CO2削減に貢献!〉

	圧縮可能物【圧縮物重量目安 (kg)】	圧縮サンプル【減容率】	ページ
プレスキー スタンダード	[30~40] [25~35] [50~60] [25~35]	[1/4] [1/6~8] [1/4]	177
プレスキー ローラー	[15~20] [10~15] [20~30] [10~15]	[1/4] [1/6~8] [1/4]	178
プレスキー ワイド	[60~70] [40~50] [80~90] [40~50]	[1/4] [1/6~8] [1/4]	178
プレスキー ミニ	[20~30] [15~25] [30~40] [15~25]	[1/4] [1/4~6]	179
プレスキー Bボックス	[20~30] [15~25] [30~40] [15~25]	[1/4] [1/4~6]	179

破碎・粉碎機器



ルミネーターシリーズ

かさばる廃棄物をハイパワーで破碎・粉碎します。〈リサイクルを支援!コスト削減に貢献!〉

種類	破碎・粉碎可能物	処理能力目安 PETボトル (kg/h)	ページ
ルミネーター	破碎	CSS507 150~200 CSS515 200~250	180
ルミネーター ダブル	粉碎	CSZ507-10 60~70 CSZ515-10 80~90	
スーパー ルミネーター	破碎	CSS720 350~400	181
スーパー ルミネーター ダブル	粉碎	CSZ720-16 200~250	
ルミネーター ミニ	破碎	CSP182 40~50 CSP405 100~120	181

※対象物は薄物成型品に限ります。

粉じん対策機器



粉じん対策機器シリーズ

快適作業はクリーンな空間から。〈工場内の環境改善に最適ご提案〉

	風量 (m³/min)	特長	ページ
マグネット クリーンテーブル	24 ~ 50	<ul style="list-style-type: none"> ●火花金属粉じん作業を快適に!(金属のグラインダー作業・バリ取り等) ●磁石集じん原理で高性能!(大風量で安定性能) ●らくらくメンテ(SUS製粉じんパレット2段・デミスターフィルター) 	186
ドライ クリーンテーブル	24 ~ 60	<ul style="list-style-type: none"> ●集じん作業台の理想追求!(発じん量の多い作業に最適) ●一般粉じん作業に広範囲に対応!(バリ取り・エアブロー作業等) ●特殊テーパー形フィルターと自動リフレッシュ機構を採用! 	190
フローイン	130 ~ 260	<ul style="list-style-type: none"> ●粉じん作業場が快適空間に変わる…マスクレスを目指して! ●高性能集じん…循環式空気清浄…大風量屋内吐出! ●キャスター付で移動が可能…レイアウト変更が楽に! 	194
移動式 空気清浄機 ほこりキラー	45	<ul style="list-style-type: none"> ●一般浮遊粉じん用(移動式) ●空気清浄機(コンパクト・100V・大風量45m³/min) ●高性能フィルター型でクリーンルームにも対応! 	198

ルミネーターシリーズ コンパクト破碎・粉碎機

かさばる廃棄物をハイパワーで破碎・粉碎します。

▶ ルミネーター／ルミネーターダブル

独特な破碎刃機構付




● 主な粉碎物

【CSZシリーズ】




プラスチック成型不良品 ペットボトル 薬品容器 ビデオテープ

【CSSシリーズ】




薬品容器 ペットボトル 書類 段ボール

メンテナンスがラクラク



投入ホッパー後部を開くことにより、容易に破碎刃のメンテナンスができます。



専用バケツ

型 式	CSZ507-10	CSZ515-10	CSS507	CSS515
	CSZ507-15	CSZ515-15		
全 高 (mm)	2,010	2,010	2,010	2,010
全 幅 (mm)	1,060	1,080	1,060	1,080
奥 行 き (mm)	715	715	715	715
投 入 部 高 さ (mm)	1,540	1,540	1,540	1,540
モ ー タ ー	5.5kW 三相200V	11kW 三相200V	5.5kW 三相200V	11kW 三相200V
ノイズレベル (dB)	約86	約86	約73	約76
投 入 部 容 量 (ℓ)	約200	約200	約200	約200
投 入 口 (mm)	505×470	505×470	505×470	505×470
刃の開口寸法 (mm)	500×390	500×390	500×390	500×390
破 碎 刃 の 数 (枚)	16	16	16	16
破 碎 刃 の 厚 さ (mm)	30	30	30	30
破 碎 刃 の 回 転 数 (rpm/60Hz)	39	85	39	85
粉 碎 刃 寸 法 (mm)	10×8, 15×12	10×8, 15×12	—	—
粉 碎 刃 回 転 数 (rpm/60Hz)	85	185	—	—
本 体 重 量 (kg)	約660	約690	約680	約710

用途

ペットボトルやダンボールなどの破碎・粉碎に



特長をご紹介します!

○ 抜群の破碎・粉碎能力!

- ・CSSは、500mm程度までのプラスチック成型不良品やペットボトルなど**難なく破碎**できます。
- ・CSZは、独特のシュレッダー式破碎刃と粉碎刃の組み合わせにより、**きれいなカット面を持った粉碎粒**が得られます。
- ・粉碎刃は反すう機構付で**破碎粒をより小さく**します。さらに独自機構で破碎物の**噛込みをよく**しました。

○ 安心のインターロック式& 簡単メンテナンス!

- ・安心して使用していただくために排出ドアとホッパー、サイドプレートには**安全装置**が取付けてあります。正しくセットされていないと作動しません。
- ・ホッパー及びサイドプレートを開けることで**簡単・確実に掃除**が行えます。

▶ スーパールミネーター／スーパールミネーターダブル

破碎・粉碎をこれ1台で2役

● 主な粉碎物

【CSZシリーズ】



薬品容器 ペットボトル

【CSSシリーズ】



薬品容器 書類



型 式	CSZ720-12	CSS720
	CSZ720-16	
全 高 (mm)	2,050	2,050
全 幅 (mm)	1,420	1,420
奥 行 き (mm)	900	900
投 入 部 高 さ (mm)	1,580	1,580
モ ー タ ー	15kW 三相200V	15kW 三相200V
ノイズレベル (dB)	約86	約78
投 入 部 容 量 (ℓ)	約350	約350
投 入 口 (mm)	770×470	770×470
刃の開口寸法 (mm)	700×400	700×400
破 碎 刃 の 数 (枚)	16	16
破 碎 刃 の 厚 さ (mm)	44	44
破 碎 刃 の 回 転 数 (rpm/60Hz)	64	64
粉 碎 刃 寸 法 (mm)	12×9, 16×12	—
粉 碎 刃 回 転 数 (rpm/60Hz)	150	—
本 体 重 量 (kg)	約1,460	約1,400



専用バケツ

▶ ルミネーターミニ

薄物プラスチック用破碎機

● 主な粉碎物



薬品容器 ペットボトル 段ボール 新聞・雑誌

- 独自の破碎機構により、PPバンド、その他薄物プラスチックなどを確実に小さく破碎。ミスカットは、ほとんどありません。
- カッターは低速回転で、低騒音・低振動。
- シンプル・コンパクト設計でスペースをとりません。



型 式	CSP182	CSP405
全 高 (mm)	1,475	1,400
全 幅 (mm)	700	840
奥 行 き (mm)	850	840
投 入 部 高 さ (mm)	1,315	1,250
モ ー タ ー	1.5kW 三相200V	3.7kW 三相200V
ノイズレベル (dB)	約62	約60
投 入 部 容 量 (ℓ)	約50	約50
投 入 口 (mm)	460×310	480×250
刃の開口寸法 (mm)	180×150	380×200
破 碎 刃 の 数 (枚)	6	12
破 碎 刃 の 厚 さ (mm)	30	30
破 碎 刃 の 回 転 数 (rpm/60Hz)	60	33
本 体 重 量 (kg)	約150	約400



専用バケツ